

**Hörnfräs 90° MFWN, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 250/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225615 250/14
GTIN	4960664647736
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi. Utan invändig kylning.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	8 mm
FästhålsØ	60 mm
Skär-Ø D_c	250 mm
totallängd L_{tot}	63 mm
Vändskärsskruv	229700 (T15; 4,2 Nm)
Passande vändskär	WNMU 0806..
Antal skär Z	14

Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------