

**Garant****TwinCut planfräs 45° stor delning, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/3mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	213410 50/3
GTIN	4045197605429
Artikelklass	210

## Beskrivning

**Utförande:**

Från Ø 160 mm för fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål och utan invändig kylning.

**Användningsdata:**

Med dubbelsidiga, 8-skäriga vändskär (ON.U) eller 4-skäriga vändskär (SN.U).

**Reservdel:**

Underläggsplattskruv nr 219899. Underläggsplatta nr 219897 (kan användas för båda vändskärstyperna).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

ON.U och SN.U får inte blandas.

## Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	219897
Skruvsats för vändskär	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	SN.U
Passande vändskär	ON.U

max. utvändig diameter $D_{max}$ för SN.U-platter	65,2 mm
max. utvändig diameter $D_{max}$ för ON.U-platter	61,8 mm
Skär- $\emptyset$ $D_c$	50 mm
Total längd $L_{tot}$ för ON.U-platter	38,3 mm
Fästhåls $\emptyset$	22 mm
Total längd $L_{tot}$ för SN.U-platter	40 mm
Spännskruv för underläggsplatta	219899
Antal skär Z	3
Serie	TwinCut
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	45 grad
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

## Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar	219898
Spännskruv	219899
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Underläggsplatta	219897