

**Hörnfräs 90° MEW, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Artikelklass	250

Beskrivning

**Utförande:
4 skäreppor.**

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	80 mm
Vändskärsskruv	229714 (15IP; 3,5 Nm)
totallängd L _{tot}	50 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	15 mm
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	LOMU..
Vändskärsstorlek	15
Antal skär Z	6
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229714
------------	--------