

**KOMET® försänkare, weldon-skaft, Typ: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	216660 M8
GTIN	4047109013117
Artikelklass	24D

Beskrivning**Användningsdata:**

För framställning av försänkningar för insexskruvar enligt DIN 74 blad 2, från M8 med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Minimidiameter d_{\min}	8,4 mm
maximal försänkingsdjup l	14 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Vändskär nr 216780 – 216910; nr 216950	24-010 / 110
Skruvsats förvändskär	239652 8IP2 (1,3 Nm)
För DIN-insexskruvar	M8
Försänkingsdiameter D_1 H13	15 mm
Antal skär Z	1
Passande vändskär	WOEX
Antal vändskärsplattor	1
totallängd L_{tot}	80 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP2

239652 8IP2