

**Hörnfräs 90° MFWN, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 63/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225615 63/3
GTIN	4960664647606
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	WNMU 0806..
totallängd L_{tot}	40 mm
Underläggsplatta	229751
Vändskärsskruv	229700 (T15; 4,2 Nm)
Skär-Ø D_c	63 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	8 mm

Antal skär Z	3
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229700
Underläggsplatta	229751