

**LOMU...08ER-GH, PR1525, Vändskärsstorlek: 15****Beställningsdata**

Ordernummer	225227 15
GTIN	4960664648931
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda vändskär med 4 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 10° ger en markant sänkning av skärkraften.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e=0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
ISO-kod vändskär	LOMU...04ER-GM
Hörnradi	0,8 mm
Sort	PR1525
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,06 - 0,3 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		