

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 20/2Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	225200 20/2L
GTIN	4960664648115
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreggar.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
totallängd L_{tot}	150 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Vändskärsstorlek	10
Passande vändskär	LOMU..
Antal skär Z	2
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv

229713