

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 40/4Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	225200 40/4L
GTIN	4960664648306
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreggar.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	LOMU..
total längd L_{tot}	150 mm
Utkragningslängd L_1	50 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Skär-Ø D_c	40 mm
Vändskärsskruv	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Vändskärsstorlek	15
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	15 mm
Antal skär Z	4
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv

229714