

**Hörnfräs 90° MFWN, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225615 63/4
GTIN	4960664647675
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	8 mm
FästhålsØ	22 mm
Vändskärsskruv	229700 (T15; 4,2 Nm)
Passande vändskär	WNMU 0806..
Skär-Ø D_c	63 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
Antal skär Z	4

Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------