

**KOMET® försänkare, weldon-skaft, Typ: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	216660 M12
GTIN	4047109013131
Artikelklass	24D

Beskrivning**Användningsdata:**

För framställning av försänkningar för insexskruvar enligt DIN 74 blad 2, från M8 med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Försänkingsdiameter D_1 H13	20 mm
Minimidiameter d_{\min}	13 mm
Skruvsats förvändskär	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vändskär nr 216780 – 216910; nr 216950	24-010 / 110
För DIN-insexskruvar	M12
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
maximal försänkingsdjup l	20 mm
Antal skär Z	1
Passande vändskär	WOEX
Antal vändskärsplattor	1
totallängd L_{tot}	100 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP2

239652 8IP2