

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 32/3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 225200 32/3 |
| GTIN | 4960664648283 |
| Artikelklass | 250 |

Beskrivning

Utförande:
4 skäreppgar.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Vändskärsskruv | 229714 (15IP; 3,5 Nm) |
| Vändskärsstorlek | 15 |
| Skaftdiameter D_s h6 | 32 mm |
| Utkragningenslängd L_1 | 32 mm |
| totallängd L_{tot} | 130 mm |
| maximalt sågdjup $a_{p\ max}$ | 15 mm |
| Skär-Ø D_c | 32 mm |
| Passande vändskär | LOMU.. |
| Antal skär Z | 3 |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Hörnfräsning |
| Invändig | ja |

Produktslag

Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv

229714