

**Hörnfräs 90° MEW, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:
4 skäreppor.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	LOMU..
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	10 mm
total längd L_{tot}	35 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
Vändskärsstorlek	10
FästhålsØ	16 mm
Antal skär Z	4
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------