

**KOMET® försänkare, weldon-skaft, Typ: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	216660 M14
GTIN	4047109013148
Artikelklass	24D

Beskrivning**Användningsdata:**

För framställning av försänkningar för insexskruvar enligt DIN 74 blad 2, från M8 med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Försänkingsdiameter D_1 H13	24 mm
maximal försänkingsdjup l	19 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Vändskär nr 216780 – 216910; nr 216950	24-010 / 110
Minimidiameter d_{min}	15 mm
För DIN-insexskruvar	M14
Skruvsats förvändskär	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Antal skär Z	2
Passande vändskär	WOEX
Antal vändskärspaltor	2
totallängd L_{tot}	100 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP2

239652 8IP2