

**Hörnfräs 90° MEW, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Artikelklass	250

**Beskrivning**

**Utförande:**  
**4 skäreggar.**

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
totallängd $L_{tot}$	130 mm
Passande vändskär	LOMU..
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vändskärsstorlek	10
Skär-Ø $D_c$	32 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
Utkragningslängd $L_1$	40 mm
Antal skär Z	4
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja

Produktslag

Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv

229713