

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Vändskärsstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	225237 10
GTIN	4960664686070
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda vändskär med 4 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 10° ger en markant sänkning av skärkraften.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e=0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
ISO-kod vändskär	LOMU...08ER-SM
Hörnradi	0,8 mm
Sort	PR1535
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,06 - 0,15 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		