

**Hörnfräs 90° MFWN, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 160/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225615 160/14
GTIN	4960664647781
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi. Utan invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229701 (T15; 3,5 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	8 mm
Passande vändskär	WNMU 0806..
totallängd L_{tot}	63 mm
Skär-Ø D_c	160 mm
FästhålsØ	40 mm
Antal skär Z	14

Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229701
------------	--------