

**KOMET® Unisix® vändskär, BK6440, Beteckning typ W28: 17-010****Beställningsdata**

Ordernummer	216811 17-010
GTIN	2050002046672
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Försänkare med vändskär nr 216660.

OBS!:

För försänkare med vändskär M5, M6 producerade fram till mars 2010.

Teknisk beskrivning

Typ	W28
Beteckning	17-010
ISO-kod vändskär	WOEX 040204
Hörnradie	0,4 mm
Sort	BK6440
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	300 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	160 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		