

**Hörnfräs 90° MEW, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225210 50/5
GTIN	4960664648658
Artikelklass	250

Beskrivning

**Utförande:
4 skäreggar.**

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	22 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	10 mm
Skär-Ø D_c	50 mm
totalängd L_{tot}	40 mm
Passande vändskär	LOMU..
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vändskärsstorlek	10
Antal skär Z	5
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------