

**KOMET® Unisix® vändskär, BK8425, Beteckning typ W29: 10-010****Beställningsdata**

Ordernummer	216850 10-010
GTIN	2050002046689
Artikelklass	24T

**Beskrivning****Passar till:**

Försänkare med vändskär nr 216660.

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	10-010
ISO-kod vändskär	WOEX 030204
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	3
Sort	BK8425
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		