

**KOMET® Unisix® vändskär, BK7710, Beteckning typ W29: 42-110****Beställningsdata**

Ordernummer	216950 42-110
GTIN	2050002046757
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Försänkare med vändskär nr 216660.

Teknisk beskrivning

Beteckning	42-110
ISO-kod vändskär	WOEX 080404
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	3
Sort	BK7710
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Aluminium, plast	lämplig	350 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	200 m/min	N
Grafit, glasfiber	mindre lämplig	150 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		