

**Hörnfräs 90° MFWN, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 100/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225615 100/5
GTIN	4960664647620
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	100 mm
Passande vändskär	WNMU 0806..
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	8 mm
Vändskärsskruv	229700 (T15; 4,2 Nm)
FästhålsØ	32 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Underläggsplatta	229751

Antal skär Z	5
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Underläggsplatta	229751
Spännskruv	229700