

**KOMET® försänkare, weldon-skaft, Typ: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	216660 M20
GTIN	4047109013179
Artikelklass	24D

Beskrivning**Användningsdata:**

För framställning av försänkningar för insexskruvar enligt DIN 74 blad 2, från M8 med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Vändskär nr 216780 – 216910; nr 216950	42-010 / 110
Minimidiameter d_{\min}	21 mm
maximal försänkingsdjup l	25 mm
Försänkingsdiameter D_1 H13	33 mm
För DIN-insexskruvar	M20
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	WOEX
Antal vändskärsplattor	2
totallängd L_{tot}	100 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP3

239653 15IP3