

**Garant****Planförsänkare 180°, weldon-skaft, Försänkn-Ø D: 36mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217160 36
GTIN	4045197552716
Artikelklass	210

**Beskrivning****Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**OBS!:**

De rekommenderade vändskärsp Plattorna har hörnradien 0,4 mm. Om plattor med andra hörnradier används uppnås inte måttet  $d_{min}$  (se tabellen)! GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	60 mm
Vändskärsskruv	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Minimidiameter $d_{min}$	18 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Försänkn-Ø D	36 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	260150
totallängd $L_{tot}$	140 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Försänkningsvinkel	180 grad

Produktlag

Försänkare

---

**Tillbehör**

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm

211750 3,0

Spännskruv

219844

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP

674252 15IP