

**LOMU...08ER-GM, PR1510, Vändskärsstorlek: 15****Beställningsdata**

Ordernummer	225240 15
GTIN	4960664648818
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda vändskär med 4 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 10° ger en markant sänkning av skärkraften.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e=0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	GG
ISO-kod vändskär	LOMU...08ER-GM
Hörnradie	0,8 mm
Sort	PR1510
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,06 - 0,25 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		