

**KOMET® Unisix® vändskär, BK62, Beteckning typ W29: 10-010****Beställningsdata**

Ordernummer	216780 10-010
GTIN	2050002046665
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Försänkare med vändskär nr 216660.

Teknisk beskrivning

Beteckning	10-010
ISO-kod vändskär	WOEX 030204
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	3
Sort	BK62
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

GG(G)	lämplig	160 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		