

**Garant****Planförsänkare 180°, weldon-skaft, Försänkn-Ø D: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217160 18
GTIN	4045197552532
Artikelklass	210

**Beskrivning****Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**OBS!:**

De rekommenderade vändskärsp Plattorna har hörnradien 0,4 mm. Om plattor med andra hörnradier används uppnås inte måttet  $d_{min}$  (se tabellen)! GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
För DIN-insexskruvar	M10
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Utkragningslängd $L_1$	41 mm
Försänkn-Ø D	18 mm
Minimidiameter $d_{min}$	7 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	260142
totallängd $L_{tot}$	97 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard

Försänkingsvinkel	180 grad
Produktslag	Försänkare

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Spännskruv Typ 1	219795 1