

Garant**Planförsänkare 180°, weldon-skaft, Försänkn-Ø D: 23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217160 23
GTIN	4045197552587
Artikelklass	210

Beskrivning**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

OBS!:

De rekommenderade vändskärsp Plattorna har hörnradien 0,4 mm. Om plattor med andra hörnradier används uppnås inte måttet d_{min} (se tabellen)! GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Försänkn-Ø D	23 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Utkragningslängd L_1	41 mm
Minimidiameter d_{min}	12 mm
Vändskärsskruv	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	2
Passande vändskär	260142
totallängd L_{tot}	112 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Försänkningsvinkel	180 grad

Produktslag

Försänkare

Tillbehör

Spännskruv Typ 1

219795 1

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm

211750 1,2