

**Garant****Planförsänkare 180°, weldon-skaft, Försänkn-Ø D: 33mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 217160 33     |
| GTIN         | 4045197552686 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**OBS!:**

De rekommenderade vändskärsp Plattorna har hörnradien 0,4 mm. Om plattor med andra hörnradier används uppnås inte måttet  $d_{min}$  (se tabellen)! GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Försänkn-Ø D             | 33 mm                 |
| Vändskärsskruv           | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| Skaftdiameter $D_s$ h6   | 20 mm                 |
| Minimidiameter $d_{min}$ | 16 mm                 |
| Utkragningslängd $L_1$   | 55 mm                 |
| För DIN-insexskruvar     | M20                   |
| Antal skär Z             | 2                     |
| Passande vändskär        | 260150                |
| totallängd $L_{tot}$     | 140 mm                |
| Skaftutförande           | weldon-skaft          |
| Invändig                 | ja                    |
| Verktogsbyte             | PowerCard             |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Försänkingsvinkel | 180 grad   |
| Produktslag       | Försänkare |

---

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm         | 211750 3,0  |
| Spännskruv  | 219844      |