


**Garant****SNMU 14T7 ANER, HB7630, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	213458 INOX
GTIN	4045197605993
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidig med 2x4 skäreppor.

**Rekommendation:**

**För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.**

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,2 mm
Typ	INOX
skärtjocklek E	7 mm
ISO-kod vändskär	SNMU 14T7 ANER
Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	6 mm

Antal byten/skär	8
Produktlag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		