

Garant**ONEU 05T6 ANER, HU7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	213424 ALU
GTIN	4045197662873
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig med 2x8 skäreppar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,23 mm
Typ	ALU
Antal byten/skär	16
ISO-kod vändskär	ONEU 05T6 ANER
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	3 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	750 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	750 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	500 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		