


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7730, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	213464 GG
GTIN	4045197666604
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig med 2x4 skäreppor.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,3 mm
Typ	GG
skärtjocklek E	7 mm
ISO-kod vändskär	SNMU 14T7 ANER
Sort	HB7730
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	6 mm

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		