

**Garant****ONMU 05T6 ANER, HB7630, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	213434 INOX
GTIN	4045197605955
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidig med 2x8 skäreppor.

**Rekommendation:**

**För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.**

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

**Teknisk beskrivning**

Typ	INOX
Matning $f_z$ per tand	0,2 mm
Antal byten/skär	16
ISO-kod vändskär	ONMU 05T6 ANER
Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	3 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		