

Garant**SEKR 1203 AFTN, HB7525, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	213921 ST900
GTIN	4045197302786
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,19 mm
Typ	ST900
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SEKR 1203 AFTN
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	235 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	105 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	170 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	130 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		