

Garant**SEKR 1203 AFTN, HB7635, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	213925 INOX
GTIN	4045197302809
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,19 mm
Typ	INOX
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SEKR 1203 AFTN
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	215 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	205 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	95 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	65 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		