

Garant**Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213890 100/6
GTIN	4045197666550
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Planfräs 45° med differentialdelning för jämn och fin bearbetning. Precisionsvändskärsficka med speciella hårdmetallunderläggsplattor.

Teknisk beskrivning

Klämskruv för vändskär	219862 (25IP; 6 Nm)
Spännskruv för underläggsplatta	219861 (TX8)
max. utvändig diameter D_{max}	113 mm
FästhålsØ	32 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Passande vändskär	SE.. 1203..
Underläggsplatta	219860
Skär-Ø D_c	100 mm

Antal skär Z	6
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Hårdmetall-underläggsplatta	219860
Spännskruv	219861
Spännskruv	219862