

Garant**Bakplans-försänkare 180°, maximal försänkingsdiameter D: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217180 18
GTIN	4045197196903
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Med en skäregg (z = 1). Utan invändig kylning.

OBS!:

Mått e = programmerat mått (information på sidkant). GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Försänkn-Ø D	18 mm
Antal skär Z	1
Utkragningslängd L ₁	62 mm
Minimidiameter d _{min}	10,5 mm
Kragdiameter D ₁	25 mm
L ₃	40 mm
Vändskärsskruv	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Skaftdiameter D _s h ₆	20 mm
L ₂	47 mm
Skaftutförande	Whistle Notch
Programmeringsmått	4,05 mm
Passande vändskär	260142

totallängd L	112 mm
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Spännskruv Typ 1	219795 1
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2