

**Garant****Cirkulärfräsar, Stål, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	217250 12
GTIN	4045197542663
Artikelklass	21Q

**Beskrivning****OBS!:**

Det verkliga stickdjupet  $s_{max}$  beräknas så här:  $(D-d_1) / 2$ .

Verktogsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: P12

minsta borrh-Ø D: 9,6 - 11,7 mm

Invändig diameter  $d_1$ : 7 mm

maximalt sågdjup  $S_{max}$ : 2,35 mm

Utkragningslängd  $L_1$ : 22 mm

totallängd  $L_{tot}$ : 69,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Skaftutförande	Weldon
minsta borrh-Ø D	9,6 - 11,7 mm
totallängd $L_{tot}$	69,5 mm
Invändig diameter $d_1$	7 mm
Utkragningslängd $L_1$	22 mm
maximalt sågdjup $S_{max}$	2,35 mm
Spännskruv-sats	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Skaftdiameter $D_s$ h6	12 mm
för skivtyp	P12

Invändig	ja
Gängdjup	20 mm
Material fräs	Stål
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

---

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219818
Vändskärsskruvsats 10 delar	219832