

Garant**Cirkulärfräsar, med gänga, stål, Typ: 27/M10****Beställningsdata**

Ordernummer	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Artikelklass	21Q

Beskrivning**OBS!:**

Det verkliga stickdjupet s_{max} beräknas så här: $(D-d_1) / 2$.

Teknisk beskrivning

minsta borrh-Ø D	22 - 37 mm
Gängstorlek M	M10 mm
Invändig diameter d_1	18 mm
maximalt sågdjup S_{max}	9,5 mm
totallängd L_{tot}	22,6 mm
Spännskruv-sats	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Utkragningslängd L_1	18 mm
Skaftutförande	med gänga
för skivtyp	P26
borrh-Ø	16 mm
Gängdjup	18 mm
Invändig	ja

Material fräs	med gänga, stål
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219819
----------------------------	--------