

Garant**Cirkulärfräsar, Hård-metall, Typ: 18L****Beställningsdata**

Ordernummer	217252 18L
GTIN	4045197216533
Artikelklass	21Q

Beskrivning**OBS!:**

Det verkliga stickdjupet s_{max} beräknas så här: $(D-d_1) / 2$.

Verktygsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: P16

minsta borrh-Ø D: 14 - 22 mm

Invändig diameter d_1 : 12 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 5 mm

Utkragningslängd L_1 : 37,4 mm

totallängd L_{tot} : 86,5 mm

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup S_{max}	5 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Invändig diameter d_1	12 mm
minsta borrh-Ø D	14 - 22 mm
totallängd L_{tot}	86,5 mm
Utkragningslängd L_1	37,4 mm
Skaftutförande	cylindriska
Spännskruv-sats	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Skaft	DIN 6535 HA
för skivtyp	P16
Invändig	ja
Gängdjup	35,4 mm
Material fräs	Hård-metall
Verktogsbyte	PowerCard
Produktlag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219818
-----------------------------	--------