

Garant**Cirkulärfräsar, Stål, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	217250 18
GTIN	4045197571908
Artikelklass	21Q

Beskrivning**OBS!:**

Det verkliga stickdjupet s_{max} beräknas så här: $(D-d_1) / 2$.

Verktogsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: P16

minsta borrh-Ø D: 14 - 22 mm

Invändig diameter d_1 : 9 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 6,5 mm

Utkragningslängd L_1 : 25 mm

totallängd L_{tot} : 71,5 mm

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	25 mm
maximalt sågdjup S_{max}	6,5 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Invändig diameter d_1	9 mm
Spännskruv-sats	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Skaftutförande	Weldon
minsta borrh-Ø D	14 - 22 mm
totallängd L_{tot}	71,5 mm
för skivtyp	P16

Invändig	ja
Gängdjup	20,9 mm
Material fräs	Stål
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219818
-----------------------------	--------