

Garant**Bakplans-försänkare 180°, maximal försänkingsdiameter D: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217180 24
GTIN	4045197196927
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:****Med en skäregg (z = 1).****OBS!:**

Mått e = programmerat mått (information på sidkant). GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Försänkn-Ø D	24 mm
Programmeringsmått	4,8 mm
L ₃	50 mm
L ₂	57 mm
Vändskärsskruv	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Skaftutförande	Whistle Notch
Minimidiameter d _{min}	15 mm
Kragdiameter D ₁	25 mm
Antal skär Z	1
Utkragningslängd L ₁	72 mm
Skaftdiameter D _s h6	20 mm
Passande vändskär	260142

Invändig	ja
totallängd L	122 mm
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Spännskruv Typ 1	219795 1
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP