

Garant**Cirkulärfräsar, Stål, Typ: 27****Beställningsdata**

Ordernummer	217250 27
GTIN	4045197216519
Artikelklass	21Q

Beskrivning**OBS!:**

Det verkliga stickdjupet s_{max} beräknas så här: $(D-d_1) / 2$.

Verktygsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: P26

minsta borrh-Ø D: 22 - 37 mm

Invändig diameter d_1 : 13,6 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 11,5 mm

Utkragningslängd L_1 : 35 mm

totallängd L_{tot} : 84,2 mm

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup S_{max}	11,5 mm
totallängd L_{tot}	84,2 mm
Utkragningslängd L_1	35 mm
Skaftutförande	Weldon
minsta borrh-Ø D	22 - 37 mm
Invändig diameter d_1	13,6 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Spännskruv-sats	219819 (20IP; 5,7 Nm)
för skivtyp	P26

Invändig	ja
Gängdjup	30,4 mm
Material fräs	Stål
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219819
-----------------------------	--------