

Garant**Cirkulärfräsar, med gänga, stål, Typ: 12/M5****Beställningsdata**

Ordernummer	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Artikelklass	21Q

Beskrivning**OBS!:**

Det verkliga stickdjupet s_{max} beräknas så här: $(D-d_1) / 2$.

Teknisk beskrivning

Invändig diameter d_1	9,5 mm
Spännskruv-sats	219832 (8IP; 1,0 Nm)
totallängd L_{tot}	13,5 mm
minsta borrh-Ø D	9,6 - 11,7 mm
Gängstorlek M	M5 mm
Skaftutförande	med gänga
Utkragningslängd L_1	10 mm
maximalt sågdjup S_{max}	1,1 mm
för skivtyp	P12
borrh-Ø	16 mm
Gängdjup	10 mm
Invändig	ja

Material fräs	med gänga, stål
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219832
----------------------------	--------