

**Garant**
**Cirkulärfräsar, Hård-metall, Typ: 12L**

**Beställningsdata**

Ordernummer	217252 12L
GTIN	4045197542670
Artikelklass	21Q

**Beskrivning**
**OBS!:**

Det verkliga stickdjupet  $s_{max}$  beräknas så här:  $(D-d_1) / 2$ .

Verktygsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: P12

minsta borrh-Ø D: 9,6 - 11,7 mm

Invändig diameter  $d_1$ : 7 mm

maximalt sågdjup  $S_{max}$ : 2,35 mm

Utkragningslängd  $L_1$ : 32 mm

totallängd  $L_{tot}$ : 82 mm

**Teknisk beskrivning**

Invändig diameter $d_1$	7 mm
maximalt sågdjup $S_{max}$	2,35 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	12 mm
Spännskruv-sats	219832 (8IP; 1,0 Nm)
minsta borrh-Ø D	9,6 - 11,7 mm
Skaftutförande	cylindriska
totallängd $L_{tot}$	82 mm
Utkragningslängd $L_1$	32 mm
Skaft	DIN 6535 HA

för skivtyp	P12
Invändig	ja
Gängdjup	30 mm
Material fräs	Hård-metall
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

---

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219832
-----------------------------	--------