

Garant**Cirkulärfräsar, med gänga, stål, Typ: 27/M8****Beställningsdata**

Ordernummer	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Artikelklass	21Q

Beskrivning**Utförande:****Extra smalt utförande** för gängfräsning.**OBS!:**Det verkliga stickdjupet s_{max} beräknas så här: $(D-d_1) / 2$.**Teknisk beskrivning**

Spännskruv-sats	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Utkragningslängd L_1	18 mm
maximalt sågdjup S_{max}	11,5 mm
Gängstorlek M	M8 mm
totallängd L_{tot}	22,6 mm
minsta borrh-Ø D	22 - 37 mm
Skaftutförande	med gänga
Invändig diameter d_1	13,6 mm
för skivtyp	P26
borrh-Ø	16 mm

Gängdjup	18 mm
Invändig	ja
Material fräs	med gänga, stål
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219819
----------------------------	--------