

**Garant****Bakplans-försänkare 180°, maximal försänkingsdiameter D: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217180 40
GTIN	4045197281272
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:****Med en skäregg (z = 1).****OBS!:**

Mått e = programmerat mått (information på sidkant). GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
L <sub>2</sub>	103 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	32 mm
Minimidiameter d <sub>min</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	95 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	123 mm
Skaftutförande	Whistle Notch
Kragdiameter D <sub>1</sub>	40 mm
Programmeringsmått	8,05 mm
Försänkn-Ø D	40 mm
Vändskärsskruv	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Passande vändskär	260150

Invändig	ja
totallängd L	183 mm
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Försänkare

---

## Tillbehör

Spännskruv	219844
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP