

Garant**Bakplans-försänkare 180°, maximal försänkingsdiameter D: 66mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217180 66
GTIN	4045197465733
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:****Med en skäregg (z = 1).****OBS!:**

Mått e = programmerat mått (information på sidkant). GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,5** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

L ₃	135 mm
Skaftdiameter D _s h6	50 mm
Programmeringsmått	11,05 mm
Utkragningslängd L ₁	165 mm
Antal skär Z	1
Minimidiameter d _{min}	45 mm
Försänkn-Ø D	66 mm
Skaftutförande	Weldon
Skrivsats förvändskär	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Passande vändskär	260158
Invändig	ja
totallängd L	245 mm

Verktogsbyte	PowerCard
Produktlag	Försänkare

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219848
Spännskruv	219945