



Hörnfräs 90° MECX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 8/1mm



Beställningsdata

Ordernummer	227100 8/1
GTIN	4960664462728
Artikelklass	250

Beskrivning

Beskrivning:

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	16 mm
Skaftdiameter D_s h6	10 mm
Vändskärsskruv	229706 (T6; 0,45 Nm)
Passande vändskär	BD.. 0703
totallängd L_{tot}	80 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	6 mm
Skär-Ø D_c	8 mm
Antal skär Z	1
Rampningslängd L för α_{max}	4 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	14 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	13 mm
Rampningsvinkel α_{max}	2,86 grad
Ø D_3	5 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229706
------------	--------