

Garant**SEHT 1204 AFSN, HB7535, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	214310 UNI
GTIN	4045197319517
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
skärtjocklek E	4,76 mm
ISO-kod vändskär	SEHT 1204 AFSN
Sort	HB7535
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	150 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		