



Hörnfräs 90° MECX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 10/1mm



Beställningsdata

Ordernummer	227100 10/1
GTIN	4960664462735
Artikelklass	250

Beskrivning

Beskrivning:

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	BD.. 0703
Utkragningslängd L_1	17 mm
totallängd L_{tot}	80 mm
Vändskärsskruv	229706 (T6; 0,5 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	10 mm
Skär-Ø D_c	10 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	6 mm
Antal skär Z	1
Rampningslängd L för α_{max}	6 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	18 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	17 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,91 grad
Ø D_3	7 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229706
------------	--------